

FSSAI

পেস্ট প্রিভেনশন
ফুড প্ল্যান্টে।

Schedule 4 | পেস্ট-কন্ট্রোল রিকোয়ারমেন্ট

এন্ট্রি বন্ধ করুন। ইনফেস্টেশন হলে অ্যাকশন নিন।
পেস্ট-কন্ট্রোল রেকর্ড রাখুন।

একটা ইঁদুরের কামড়।
পুরো ফুড লাইন ঝুঁকিতে।

প্রোডাকশন, প্যাকিং

আর কোল্ড স্টোরেজের পেছনের কেবল সুরক্ষিত করুন।




প্যাকিং-লাইন কেবল এন্ট্রি।

কামড়ানো কেবল প্যাকিং বা রেফ্রিজারেশন বন্ধ করে দিতে পারে। নষ্ট স্টক আর দেরি হওয়া ডেলিভারির খরচ কেবলের চেয়ে অনেক বেশি।

01 / এন্ট্রি সিল করুন

টোকান রাস্তা বন্ধ করুন।


ওপেনিং আর ভবিষ্যতের কেবল অ্যাক্সেস অনুযায়ী বেছে নিন।



FM 71

ফায়ারস্টপ মর্টার।


বড় দেওয়াল আর মেঝের ওপেনিংয়ের জন্য শক্ত সিল।



FB 250

মিনারেল-উল বোর্ড।


ভবিষ্যতে কেবল বদলাতে সিল আবার খুলুন।



FBS 73

নমনীয় ফায়ারস্টপ পুটি।

ছোট ফাঁক আর প্যানেল এন্ট্রির চারপাশে ঢালাই করুন।



Z201 PUFSEAL

নিজে থেকে ফুলে ওঠা ফোম।

সাধারণ নন-রেটেড ফাঁক আর ফাঁপা জায়গা ভরাট করুন।

FM 71 + FB 250

দেয়াল আর ফ্লোর ওপেনিং-এর জন্য কন্সাইন্ড মর্টার আর বোর্ড ফায়ারস্টপ।

টেস্টেড ফায়ারস্টপ বিন্ড ব্যবহার করুন। কম্প্যাটিবল এক্সপোজড সিল ফেসে EC 7034 কোট করুন।

02 / কেবল সুরক্ষিত করুন

FIREX EC 7034

ট্রান্সলুসেন্ট, ফ্লেক্সিবল অ্যান্টি-রোডেন্ট

আর ফায়ার-প্রোটেক্টিভ কেবল কোটিং।



ফিক্সড কেবল শিথের কোটিং।

30-দিনের রোডেন্ট চয়েস টেস্ট

19

কামড়

আনকোটেড কেবল

RDSO/SPN/204 | Annexure G

একই খাঁচা। খাবার ছিল।

NABL-অ্যাক্রেডিটেড ল্যাব টেস্ট।

120 মিনিট

CBRI ফ্লোম-প্রোপাগেশন টেস্ট

IEC 60332-3-22 | Category A

টেস্ট করা বিন্ড: 1.5 mm ডিরেক্ট-টু-কেবল ড্রাই ফিল্ম।

কেবল বিন্ড বেছে নিন

ফিক্সড কেবল + প্যানেল

ওয়ারিং

EC 7034: 4 কোট, মোট প্রায়

1.5 mm ড্রাই ফিল্ম।

জরুরি

ফায়ার-সারভাইভাল রুট

নির্দিষ্ট করা EC 43 Survival

বিন্ড ধরে রাখুন। EC 7034

যোগ করুন: কমপক্ষে 2 কোট

/ 0.5 mm উপকোট।

ইলেকট্রিক্যাল আইসোলেশনের পর QA-অ্যাপ্রুভড নন-ফুড-কন্টাক্ট সারফেসে লাগান। পেস্ট চেক, পরিষ্কার আর এন্ট্রি রিপেয়ার চালিয়ে যান।

এন্ট্রি সিল করুন।

ফুড চলতে দিন।

আপনার কেবল এন্ট্রির ছবি পাঠান।

সাইট রিভিউ আর কোটেশন চান।

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

www.stanvac.com