

# GMP માટે પેસ્ટ-એન્ટી કંટ્રોલ જરૂરી છે.

ઉંદરો બેચ અને ઉત્પાદનને જોખમમાં મૂકે છે.

## સુધારેલ Schedule M

પેસ્ટ-એન્ટી અટકાવો. ઉંદર-નિયંત્રણ પ્રક્રિયા અને રેકૉર્ડ જાળવો.



AHU સર્વિસ ગેલેરી અને કેબલ રૂટ.


એક કરડેલો કેબલ AHU, ચિલર અથવા પેકિંગ લાઇનને બંધ કરી શકે છે — અને બેચ રિલીઝમાં વિલંબ કરી શકે છે.

સ્ટોર્સ, સર્વિસ વોઇડ્સ, યુટિલિટી કેબલ્સ અને પેનલ તપાસો.

## Stanvac સોલ્યુશન સેટ

### એન્ટી બંધ કરો. કેબલનું રક્ષણ કરો.


ઓપનિંગ અને ભવિષ્યની કેબલ ઍક્સેસ પ્રમાણે પસંદ કરો.



#### FM 71

ફાયરસ્ટોપ મોર્ટાર.


મોટા દીવાલ અને ફ્લોર ઓપનિંગ્સ માટે રિજિડ સીલ.



#### FB 250

મિનરલ-વૂલ બોર્ડ.

ભવિષ્યના કેબલ ફેરફારો માટે સીલ ફરી ખોલો.



#### FBS 73

ફ્લેક્સિબલ ફાયરસ્ટોપ પુટ્ટી.

નાના ગેપ અને પેનલ એન્ટીની આસપાસ મોલ્ડ કરો.



#### Z201 PUFSEAL

સેલ્ફ-એક્સપાન્ડિંગ ફોમ.

સામાન્ય નોન-રેટેડ ગેપ અને કેવિટી ભરો.

### FM 71 + FB 250

દીવાલ અને ફ્લોર ઓપનિંગ્સ માટે મોર્ટાર અને બોર્ડનું સંયુક્ત ફાયરસ્ટોપ.

### IS 12458 પ્રમાણે 2-ક્લાકની સિસ્ટમ તરીકે ટેસ્ટ કરેલ.

ટેસ્ટ કરેલ ફાયરસ્ટોપ બિલ્ડ જ વાપરો. કમ્પેટિબલ ખુલ્લા સીલ ફેસ પર EC 7034 કોટ કરો.



કેબલના શીથનું જ રક્ષણ કરો.

### FIREX EC 7034 | કેબલ કોટિંગ

ફિક્સ્ડ કેબલ્સ માટે ફ્લેક્સિબલ એન્ટિ-રોડન્ટ પ્રોટેક્શન. ચાર કોટ; કુલ લગભગ 1.5 mm ડ્રાય ફિલ્મ જાડાઈ.

### FIREX EC 43 + EC 7034

એન્ટિ-રોડન્ટ ટોપકોટ સાથે ફાયર-સર્વાઇવલ સિસ્ટમ. સ્પેસિફાઇડ EC 43 બિલ્ડ જાળવી રાખો; ઓછામાં ઓછા બે કોટ / 0.5 mm EC 7034 ઉમેરો.

QA-માન્ય, પ્રોડક્ટને ન અડતી સપાટીઓ પર, એન્ટી કંટ્રોલ, હાઉસકીપિંગ અને મોનિટરિંગની સાથે લગાવો.

### 30-દિવસનો રોડન્ટ ચોઇસ ટેસ્ટ

**19**

બચકા

કોટિંગ વગરની કેબલ

**0**

બચકા

7034-કોટેડ કેબલ

### RDSO/SPN/204 | Annexure G

એ જ પાંજરાં. ખોરાક ઉપલબ્ધ.

NABL-માન્ય લેબોરેટરી ટેસ્ટ.

### 120 મિનિટ

CBRI ફ્લેમ-પ્રોપગેશન ટેસ્ટ

IEC 60332-3-22 | Category A

ટેસ્ટ કરેલ બિલ્ડ: 1.5 mm ડાયરેક્ટ-ટુ-કેબલ ડ્રાય ફિલ્મ.

### એક ક્રિટિકલ રૂટથી શરૂ કરો

## તમારો બેચ જેના પર આધારિત છે તે યુટિલિટીઝનું રક્ષણ કરો.

એન્ટી, કેબલ રૂટ અને પેનલના ફોટા મોકલો. Stanvac પાસેથી સાઇટ રિવ્યૂ, મેચિંગ સ્પેસિફિકેશન અને ક્વોટેશન મેળવો.

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

www.stanvac.com