

GMP साठी हवं कीड-प्रवेश नियंत्रण.

**उंदीर बॅच आणि
उत्पादन धोक्यात टाकतात.**

सुधारित Schedule M

कीड-प्रवेश रोखा. उंदीर-नियंत्रणाची प्रक्रिया आणि रेकॉर्ड ठेवा.



AHU सर्व्हिस गॅलरी आणि केबल रूट.


एक चावलेली केबल AHU, चिलर किंवा पॅकिंग लाइन थांबवू शकते — आणि बॅच रिलीज उशीरा होऊ शकते.

**स्टोअर, सर्व्हिस व्हॉइड्स,
युटिलिटी केबल आणि पॅनेल तपासा.**

Stanvac चा सोल्यूशन सेट

एंट्री बंद करा. केबल सुरक्षित करा.


ओपनिंग आणि पुढील केबल अॅक्सेसनुसार निवडा.



FM 71

फायरस्टॉप मोर्टार.


मोठ्या भिंत आणि फरशीच्या ओपनिंगसाठी घट्ट सील.



FB 250

मिनरल-वूल बोर्ड.


पुढे केबल बदलण्यासाठी सील पुन्हा उघडा.



FBS 73

लवचिक फायरस्टॉप पुट्टी.

छोट्या फटी आणि पॅनेल एंट्रीभोवती आकार द्या.



Z201 PUFSEAL

स्वतःहून फुगणारा फोम.

सर्वसाधारण नॉन-रेटेड फटी आणि पोकळी भरा.

FM 71 + FB 250

भिंत आणि फरशीच्या ओपनिंगसाठी मोर्टार आणि बोर्ड एकत्र करून बनवलेला फायरस्टॉप.

IS 12458 नुसार 2 तासांसाठी चाचणी केलेली सिस्टीम.

चाचणी केलेला फायरस्टॉप बिल्डच वापरा. सुसंगत, उघड्या सील पृष्ठभागांवर EC 7034 ने कोट करा.



केबलचं आवरणच सुरक्षित करा.

FIREX EC 7034 | केबल कोटिंग

फिक्स्ड केबल्ससाठी लवचिक उंदीर-रोधी संरक्षण. चार कोट; एकूण ड्राय फिल्म जाडी सुमारे 1.5 mm.

FIREX EC 43 + EC 7034

उंदीर-रोधी टॉपकोटसह फायर-सर्व्हायव्हल सिस्टीम. नमूद केलेला EC 43 बिल्ड कायम ठेवा; किमान आणखी दोन कोट / 0.5 mm EC 7034 जोडा.

QA-मान्यताप्राप्त नॉन-प्रॉडक्ट-कॉन्टॅक्ट पृष्ठभागांवर लावा, त्यासोबत एंट्री कंट्रोल, हाउसकीपिंग आणि मॉनिटरिंगही सुरू ठेवा.

30-दिवसांची रोडंट चॉइस टेस्ट

19

चावे

कोटिंग नसलेली केबल

0

चावे

7034-कोटेड केबल

RDSO/SPN/204 | Annexure G

तेच पिंजरे. अन्न उपलब्ध.

NABL-मान्यताप्राप्त लॅब टेस्ट.

120 मिनिटे

CBRI फ्लेम-प्रोपगेशन टेस्ट

IEC 60332-3-22 | Category A

चाचणी केलेला बिल्ड: 1.5 mm डायरेक्ट-टू-केबल ड्राय फिल्म.

एका सर्वात महत्त्वाच्या रूटपासून सुरुवात करा

तुमचा बॅच ज्या युटिलिटीजवर अवलंबून आहे, त्या सुरक्षित करा.

एंट्री, केबल रूट आणि पॅनेलचे फोटो पाठवा. Stanvac कडून साइट रिव्ह्यू, जुळणारं स्पेसिफिकेशन आणि कोटेशन मिळवा.

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

www.stanvac.com